




Leitores de códigos 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W



- 1 lente
- 2 unidade de iluminação
- 3 Pontos de laser



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 400; (24V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha



Leitores de códigos 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Comprimento da onda	[nm]	850
Sensor de imagem		sensor de imagem CMOS p/b
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Trigger		externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interna
Quantidade de entradas digitais		1
Saídas		
Quantidade total de saídas		2
Quantidade de saídas digitais		2; (configurável)
Função de saída		24 V PNP/NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	1
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	100
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de detecção		
Campo de visão	[mm]	Distância de funcionamento
		35
		300
		500
		1000
		Campo de visão
		25 x 19
		184 x 138
		304 x 228
		604 x 453
Distância de funcionamento	[mm]	> 35
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Tipo de objeto		Grande angular
Códigos legíveis		Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Qualidade do código baseado em		ISO / IEC 15415
		ISO / IEC 15416
		AIM DPM
		ISO/IEC TR 29158
		SEMI T10
Fontes legíveis		Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Leitura omnidirecional		sim
Inclinação máx. do nível da imagem	[°]	45
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40



Leitores de códigos 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		botão Teach; via PC com ifm Vision Assistant
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet
Ethernet		
Quantidade de interfaces Ethernet		1
Standard de transmissão		10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo		TCP/IP; EtherNet/IP
Configurações de fábrica		endereço IP: 192.168.0.69
		Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 (Class C)
		Gateway endereço IP: 192.168.0.201
		endereço MAC: veja etiqueta de tipo
Tipo de utilização		Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-4 emissão de interferências conforme	Ambiente industrial
	EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído	Ambiente industrial
Resistência a choques	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Classe de proteção do laser	1	
Aviso de proteção contra laser	Atenção:	Luz do laser
	classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
Segurança fotobiológica	grupos livres; (EN 62471)	
Segurança elétrica	EN 61010-2-201	alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV
MTTF	[anos]	62
Dados mecânicos		
Peso	[g]	600,5
Dimensões	[mm]	45 x 45 x 86
Materiais		invólucro: zinco moldado sob pressão revestimento a pó; proteção frontal: Gorillaglas; Janela LED: PC; botões: POM
Material da vedação		FKM



Leitores de códigos 1D/2D

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	2 x LED, verde
	função	2 x LED, amarelo
	teach-Funktion	1 x LED, verde
	teach-Funktion	1 x LED, amarelo
Elementos de funcionamento	1 x	teach-Taste

Acessórios

Acessórios (opcional)	software de funcionamento
	acessórios de montagem
	cabo do adaptador
	Disco protetor e de filtro

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

conexão elétrica - Ethernet


Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo moldado: aço inoxidável; Vedação: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

conexão elétrica - alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



1	U+
2	entrada do trigger
3	0 V
4	saída de comutação 1 configurável
5	saída de comutação 2 configurável / saída do trigger em iluminação externa