

O2D514



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10



- 1 lente
2 unidade de iluminação



Características do produto

Tipo de luz	RGBW
Resolução de imagem [px]	1280 x 960
Taxa de leitura máx. [Hz]	40

Aplicação

Característica especial	filtro de polarização
-------------------------	-----------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 300; (24V DC; com saídas comutadas: < 400 mA)
Classe de proteção	III



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	RGBW
Comprimento da onda [nm]	625; 525; 453
Sensor de imagem	sensor de imagem CMOS p/b

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	--

Entradas

Trigger	externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interna
Quantidade de entradas digitais	1

Saídas

Conceção elétrica	PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais	1; (configurável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	1
Corrente máx. de carga por saída [mA]	100
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Campo de visão [mm]	Distância de funcionamento	Campo de visão		
	200	38 x 29		
	300	58 x 43		
	500	96 x 72		
	1000	192 x 144		
	1500	288 x 216		
	2000	384 x 288		
	5000	960 x 720		
Distância de funcionamento [mm]	> 200			
Resolução de imagem [px]	1280 x 960			
Tipo de objeto	Teleobjetiva			
Filtro de polarização disponível	sim			
Taxa de leitura máx. [Hz]	40			

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	via PC com ifm Vision Assistant
---	---------------------------------

Interfaces

Interface de comunicação	Ethernet
Ethernet	
Quantidade de interfaces Ethernet	1
Standard de transmissão	10Base-T; 100Base-TX



Sensor de reconhecimento de objectos

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo	TCP/IP; PROFINET
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.69
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 (Class C)
	Gateway endereço IP: 192.168.0.201
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros; transmissão de dados

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	4000
Proteção		IP 65
Grau de sujidade		2

Testes/aprovações

CEM	EN IEC 61000-6-4 emissão de interferências conforme	Ambiente industrial
	EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído	Ambiente industrial
Resistência a choques	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Segurança fotobiológica	grupo de risco 2; (EN 62471)	
Segurança elétrica	EN IEC 61010-2-201	alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV

Dados mecânicos

Peso	[g]	627,25
Tipo de montagem	Montagem aparafusada; (orifício M4 x 7mm)	
Dimensões	[mm]	45 x 45 x 86
Materiais	invólucro: zinco moldado sob pressão revestimento a pó; proteção frontal: Gorillaglas; Janela LED: PC; botões: POM	
Material da vedação	FKM	
Binário de aperto	[Nm]	2,1

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	2 x LED, verde
	função	2 x LED, amarelo
	botão multifuncional	2 x LED, verde/amarelo
Elementos de funcionamento	1	botão multifuncional

Acessórios

Acessórios (opcional)	acessórios de montagem
	Discos protetores

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------




Sensor de reconhecimento de objectos

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

conexão elétrica - Ethernet


Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo moldado: aço inoxidável; Vedação: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
	blindagem aplicada

conexão elétrica - alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: L; Corpo moldado: aço inoxidável



1	24 V DC
2	não conectado / entrada do trigger
3	GND
4	não conectado / Ready / OUT1
5	não conectado