


O2D944



Iluminação externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Campo iluminado [mm]		100 x 100
Formato		Iluminação de plano de fundo
Modo de funcionamento		Luz pulsada ou contínua
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento [%]		-10...10
Tensão de funcionamento [V]		24 DC
Consumo de corrente [mA]		< 410
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha



Iluminação externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Comprimento da onda	[nm]	617
---------------------	------	-----

Entradas

Trigger	5...24 V
---------	----------

Saídas

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
----------------------	------	----------

Proteção	IP 54
----------	-------

Proteção contra sobreaquecimento	sim; (> 50 °C)
----------------------------------	----------------

Testes/aprovações

Segurança fotobiológica	grupos livres; (EN 62471)
-------------------------	---------------------------

MTTF	[anos]	292
------	--------	-----

Dados mecânicos

Peso	[g]	450,1
------	-----	-------

Dimensões	[mm]	155 x 133 x 9,8
-----------	------	-----------------

Materiais	alumínio
-----------	----------

Material da lente	vidro
-------------------	-------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado da iluminação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	temperatura excessiva / sobreexcitação	1 x LED, vermelho

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado






Iluminação externa

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Conexão



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Cores dos condutores :

- | | |
|------|----------|
| BK = | preto |
| BN = | castanho |
| BU = | azul |