


O2I400



Leitores de códigos 1D/2D

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S



- 1 lente
- 2 unidade de iluminação



Características do produto		
Tipo de luz		RGBW
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960
Taxa de leitura máx.	[Hz]	40
Aplicação		
Característica especial		filtro de polarização
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 400; (18 V típico)
Consumo de corrente máximo	[mA]	800; (18 V com saídas comutadas memory stick active)



Leitores de códigos 1D/2D

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	RGBW
Comprimento da onda [nm]	625; 525; 453
Sensor de imagem	sensor de imagem CMOS p/b

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	--

Entradas

Trigger	externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interna
Quantidade de entradas digitais	1

Saídas

Quantidade total de saídas	2
Conceção elétrica	PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais	2; (configurável)
Função de saída	configurável
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente máx. de carga por saída [mA]	100
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Campo de visão	[mm]	Distância de funcionamento	Campo de visão		
		85	28 x 21		
		300	92 x 69		
		500	152 x 114		
		1000	302 x 227		
Distância de funcionamento	[mm]	> 85			
Resolução de imagem	[px]	1280 x 960			
Tipo de objeto		Padrão			
Códigos legíveis		Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code			
Qualidade do código baseado em				ISO / IEC 15415	
				ISO / IEC 15416	
				AIM DPM	
				ISO/IEC TR 29158	
				SEMI T10	
Fontes legíveis		Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print			



Leitores de códigos 1D/2D

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Filtro de polarização disponível	sim
Leitura omnidirecional	sim
Inclinação máx. do nível da imagem [°]	45
Taxa de leitura máx. [Hz]	40

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	botão Teach; via PC com ifm Vision Assistant
---	--

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Tipo de porta master necessária	A	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1699

Ethernet

Quantidade de interfaces Ethernet	1
Standard de transmissão	10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo	TCP/IP
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.69
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 (Class C)
	Gateway endereço IP: 192.168.0.201
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000
Proteção	IP 65
Grau de sujidade	3

Testes/aprovações

CEM	EN IEC 61000-6-4 emissão de interferências conforme	Ambiente industrial
	EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruído	Ambiente industrial
Resistência a choques	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Segurança fotobiológica	grupo de risco 1; (EN 62471)	
Segurança elétrica	EN IEC 61010-2-201	alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV



Leitores de códigos 1D/2D

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Dados mecânicos		
Peso	[g]	592
Tipo de montagem		Montagem aparafusada; (orifício M4 x 7 mm)
Dimensões	[mm]	45 x 45 x 86
Materiais		invólucro: zinco moldado sob pressão revestimento a pó; proteção frontal: PMMA; Janela LED: PC; botões: POM
Material da vedação		FKM
Binário de aperto	[Nm]	2,1

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	2 x LED, verde
	função	2 x LED, amarelo
	teach-Funktion	1 x LED, verde
	teach-Funktion	1 x LED, amarelo
Elementos de funcionamento	1 x	teach-Taste

Acessórios	
Acessórios (opcional)	software de funcionamento
	acessórios de montagem
	cabo do adaptador
	Disco protetor e de filtro

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 1 x M12; codificação: D; Corpo moldado: aço inoxidável; Vedação: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-




Leitores de códigos 1D/2D

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

conexão elétrica - alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



1	U+
2	entrada do trigger
3	0 V
4	saída de comutação 1 configurável / IO-Link
5	saída de comutação 2 configurável / saída do trigger em iluminação externa