


O8T205



Sensor de reflexão difusa

O8T-HNKG/0,30M/AS/4P



1
recetor na lente superior
transmissor na lente inferior
imagem de exemplo



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de reflexão difusa
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	633
Saídas		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5



Sensor de reflexão difusa

O8T-HNKG/0,30M/AS/4P

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	1000
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso

Zona de detecção

Alcance	[mm]	0...180; (papel branco 200 x 200 mm)
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	18
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima de detecção

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65; IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	1067
Aprovação UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de aprovação UL	E015
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos

Peso	[g]	23
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiais		invólucro: ABS; 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da lente		PMMA
Orientação da lente		óptica lateral

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

Sensor de reflexão difusa

O8T-HNKG/0,30M/AS/4P


conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC, preto, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²

Conexão: 1 x M8; codificação: A




Conexão



Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva



x: distancia [mm]

y: fator da capacidade de reserva