

Sensor retrorreflexivo

OAP-FKOA/VRG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OA0106

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 seletor e potenciômetro atrás da cobertura
recetor na lente superior
transmissor na lente inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Característica especial	filtro de polarização
Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC/DC
Consumo máx. de potência	[VA]	2
Classe de proteção		II
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660

Saídas

Conceção elétrica	relé
Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
Corrente de contacto	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Sensor retrorreflexivo

OAP-FKOA/VRG

Frequência de comutação AC [Hz]	10
Frequência de comutação DC [Hz]	10
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de detecção

Alcance [m]	< 8
Alcance ajustável	sim
Filtro de polarização disponível	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	90 x 30 x 70
Materiais	PPO modificado
Material da lente	PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

Acessórios

Items fornecidos	Flange angular
	chave de fenda

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²

Conexão

