




Sensor retro-reflexivo a LASER

OGPLFPKG/US100



1 botões de programação



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Classe de proteção do laser	1
Involúcro	tipo roscado

Aplicação

Característica especial	filtro de polarização
Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	15; (24 V)
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	655
Vida útil típica [h]	50000

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	modo claro/escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	2000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Sensor retro-reflexivo a LASER

OGPLFPKG/US100

Zona de deteção		
Alcance sobre refletor prismático	[m]	0,2...15; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Configuração de fábrica		Dark-on
Alcance ajustável		sim
Diâmetro do menor objeto detetável	[mm]	3; (1 m; 15 m: 20)
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	78
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Filtro de polarização disponível		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Classe de proteção do laser	1	
Aviso de proteção contra laser	Atenção:	Luz do laser
	classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF	[anos]	600
Dados mecânicos		
Peso	[g]	63,5
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); interface do operador: PA; Vedação: EPDM; Botão: TPU
Material da lente		PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	porcas de fixação: 2	
Notas		
Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus	
Quantidade da embalagem	1 peças	

Sensor retro-reflexivo a LASER

OGPLFPKG/US100

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

