


Amplificador para fibra óptica

OBF-FPKG/AS-610

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OBF503

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 montagem em calha DIN
2 botões de configuração

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	35; ((24 V))
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	500
Proteção contra curto-circuito	sim



Amplificador para fibra óptica

OBF-FPKG/AS-610

Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção	
Alcance [m]	0...1,2; (Sensor de feixe contínuo)
Alcance [mm]	0...70; (Sensor de reflexão difusa)
Alcance ajustável	sim

Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 65

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos	
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	36 x 15 x 60
Materiais	ABS

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	área de deteção não segura	1 x LED, vermelho

Notas	
Notas	comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída "Contato normalmente fechado"
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente aberto"
	Dark-on corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída "Contato normalmente aberto"
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente fechado"
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A





Amplificador para fibra óptica

OBF-FPKG/AS-610

Conexão

