




Transmissor do sensor fotoel ctrico por barreira

OGS-OOKG/US100



Caracter�sticas do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Inv�lucro		tipo roscado
Aplica��o		
Princ�pio das fun��es		Sensor de feixe cont�nuo
Dados el�ctricos		
Tens�o de funcionamento [V]		10...36 DC
Consumo de corrente [mA]		20
Classe de prote���o		II
Prote���o contra invers�o de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda [nm]		624
Zona de detec��o		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance [m]		< 25
Alcance ajust�vel		n�o
Di�metro m�x. do ponto luminoso [mm]		1000
Dimens�es da mancha de luz valem para		� faixa m�xima
Condi��es de funcionamento		
Temperatura ambiente [�C]		-25...80
Prote���o		IP 67
Testes/aprova��es		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]		629
Dados mec�nicos		
Peso [g]		62,3
Inv�lucro		tipo roscado



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/US100

Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; EPDM
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------

Notas


Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão





Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-OOKG/US100

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

