



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5G500

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo
-----------------------	------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 80
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA]	100
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	1000



Sensor retrorreflexivo

OCPGHPKG/US-100

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de detecção

Alcance [m]	< 1,5; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance ajustável	sim
Altura máx. do ponto luminoso [mm]	13
Dimensões da mancha de luz valem para	Alcance

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	0,5
-----------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...55
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	49 x 15 x 42
Materiais	zinco moldado sob pressão
Material da lente	PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios


Items fornecidos	chave de fenda
------------------	----------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica


Conexão: 1 x M12; codificação: A



Sensor retrorreflexivo

OCPGHPKG/US-100

Conexão



- 2 Saída de verificação da função
5 Eingang "External Teach"

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

