




Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OEE-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor	recetor
Alcance [m]	< 1

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]		49633


**Receptor do sensor fotoelétrico por barreira**

OEE-V

Dados mecânicos	
Peso [g]	57,5
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M8 x 1
Designação da rosca	M8 x 1
Materiais	latão niquelado

Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétricaCabo: 2 m; 1 x 0,14 mm²**Conexão**

WH =
screen =

Cores dos condutores :
branco
blindagem