




Sensor retrorreflexivo

OER-V/OET-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo
-----------------------	------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Alcance sobre refletor prismático [m]	0,03...0,2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 15; (papel branco 200 x 200 mm)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Proteção	IP 67


Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [anos]	5623

**Sensor retrorreflexivo**

OER-V/OET-V

Dados mecânicos	
Peso [g]	72
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M8 x 1
Designação da rosca	M8 x 1
Materiais	latão niquelado
Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
Conexão	



1 = transmissor
 2 = recetor
 Cores dos condutores :
 RD = vermelho
 WH = branco
 screen = blindagem