



Sensor de reflexão difusa

OGT-HBOA/20-90V

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OG0035

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Características do produto

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
-----------------------	---------------------------

Dados elétricos

Frequência AC [Hz]	47...63
Tensão de funcionamento [V]	20...90 AC/DC
Classe de proteção	II

Saídas

Função de saída	comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	9,5
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]	9,5
Corrente mínima de carga [mA]	10
Corrente residual máx. [mA]	5
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	50
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz]	25



Sensor de reflexão difusa

OGT-HBOA/20-90V

Frequência de comutação [Hz]	70
DC	
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de detecção

Alcance [mm]	< 100; (papel branco 200 x 200 mm 90% de remissão)
--------------	--

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	IEC 801-2	Nível 4
	IEC 801-3	Nível 2
	IEC 801-4	Nível 3

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M18 x 1
Designação da rosca	M18 x 1
Materiais	latão niquelado
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
	azul