




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-000A



1 botão sem função



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		tipo roscado
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC/DC
Consumo de corrente	[mA]	< 5
Classe de proteção		II
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		não
Proteção contra sobrecarga		não
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance	[m]	< 15
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	2000
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-000A

MTTF	[anos]	1662
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	120,9
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexão



BN = Cores dos condutores :
 castanho
 BU = azul