



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-000A/LS-100-AK



1 botão sem função



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC/DC
Consumo de corrente	[mA]	< 5
Classe de proteção		II
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de detecção

Transmissor/recetor		transmissor
Alcance	[m]	< 15
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	2000
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	1662



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-000A/LS-100-AK

Dados mecânicos		
Peso	[g]	38
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C



Conexão

