




Transmissor do sensor fotoel ctrico por barreira

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90 



| Caracter sticas do produto              |              |                          |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Tipo de luz                             |              | luz vermelha             |
| Inv lucro                               |              | tipo roscado             |
| Aplica  o                               |              |                          |
| Pr nc pio das fun   es                  |              | Sensor de feixe cont nuo |
| Dados el ctricos                        |              |                          |
| Tens o de funcionamento [V]             |              | 10...36 DC               |
| Consumo de corrente [mA]                |              | 20                       |
| Classe de prote   o                     |              | II                       |
| Prote   o contra invers o de polaridade |              | sim                      |
| Tipo de luz                             |              | luz vermelha             |
| Comprimento da onda [nm]                |              | 624                      |
| Zona de detec  o                        |              |                          |
| Transmissor/recetor                     |              | transmissor              |
| Alcance [m]                             |              | < 25                     |
| Di metro m x. do ponto luminoso [mm]    |              | 1000                     |
| Dimens  es da mancha de luz valem para  |              |   faixa m xima           |
| Condi   es de funcionamento             |              |                          |
| Temperatura ambiente [ C]               |              | -25...80                 |
| Prote   o                               |              | IP 67                    |
| Testes/aprova   es                      |              |                          |
| CEM                                     | EN 60947-5-2 |                          |
| MTTF [anos]                             |              | 629                      |
| Dados mec nicos                         |              |                          |
| Peso [g]                                |              | 125,1                    |
| Inv lucro                               |              | tipo roscado             |
| Dimens  es [mm]                         |              | M18 x 1 / L = 80,4       |

**Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira**

OGS-00KG/2M

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Designação da rosca | M18 x 1                                  |
| Materiais           | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; EPDM |
| Material da lente   | PMMA                                     |

**Visualizadores/elementos de funcionamento**


|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| Visualizador | em funcionamento | 1 x LED, verde |
|--------------|------------------|----------------|

**Acessórios**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Items fornecidos | porcas de fixação: 2 |
|------------------|----------------------|

**Notas**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Notas                   | tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus |
| Quantidade da embalagem | 1 peças                                                 |

**conexão elétrica**Cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>**Conexão**

BN =  
BU =

Cores dos condutores :  
castanho  
azul