




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/6M




Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		tipo roscado
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...36 DC
Consumo de corrente [mA]		15
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance [m]		< 20
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]		800
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]		755
Dados mecânicos		
Peso [g]		245,8
Invólucro		tipo roscado
Dimensões [mm]		M18 x 1 / L = 68,6



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/6M

Designação da rosca	M18 x 1	
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM	
Material da lente	PMMA	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Items fornecidos	porcas de fixação: 2	
Notas		
Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Conexão		



BN = Cores dos condutores :
 BU = castanho
 azul



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/6M

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

