


Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OES-V/10M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OE0003

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 1

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OES-V/10M

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	49633
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,126
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão niquelado
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Conexão		



RD =
screen =

Cores dos condutores :
vermelho
blindagem