

OIT-FBOA





Sensor de reflexão difusa

OIT-FBOA

Frequência de comutação AC [Hz]	25
Frequência de comutação DC [Hz]	35
Resistente a curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não
Zona de detecção	
Alcance [mm]	3...700; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance ajustável	sim
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]	122
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima de detecção
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65
Testes/aprovações	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [anos]	309
Dados mecânicos	
Peso [g]	127
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Designação da rosca	M30 x 1,5
Materiais	PBT; PPO modificado
Material da lente	PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento	
Visualizador	estado de comutação 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica	
Proteção necessária	fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida
Acessórios	
Items fornecidos	porcas de fixação: 2 chave de fenda
Notas	
Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
Quantidade da embalagem	1 peças


Sensor de reflexão difusa

OIT-FBOA

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm; Bucim: M20 X 1,5

Conexão



Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

