




Sensor de reflexão difusa

OITGFNKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções Sensor de reflexão difusa

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...55 DC

Consumo de corrente [mA] 15; ((24 V))

Classe de proteção II

Proteção contra inversão de polaridade sim

Saídas

Conceção elétrica NPN

Função de saída modo claro/escuro; (parametrizável)

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 250

Frequência de comutação DC [Hz] 80

Proteção contra curto-circuito sim

Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso

Proteção contra sobrecarga sim



Sensor de reflexão difusa

OITGFNKG

Zona de deteção		
Alcance	[mm]	< 80
Alcance ajustável		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5
Designação da rosca		M30 x 1,5
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2 chave de fenda
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
...2,5 mm ² ; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm; Bucim: M20 X 1,5		
Conexão		

