




Sensor retrorreflexivo

OGR-DPKG/US-100-DPS



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		tipo roscado
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor retrorreflexivo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...55 DC
Consumo de corrente [mA]		10; ((24 V))
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]		880
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		Dark-on
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		250
Frequência de comutação DC [Hz]		160
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Alcance sobre refletor prismático [m]		3; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80



Sensor retrorreflexivo

OGR-DPKG/US-100-DPS

Proteção	IP 65
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]	826	

Dados mecânicos

Peso [g]	76,9	
Invólucro	tipo roscado	
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 80	
Designação da rosca	M18 x 1	
Materiais	latão niquelado	
Material da lente	PMMA	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2	
------------------	----------------------	--

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças	
-------------------------	---------	--

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

