


Sensor de reflexão difusa

OGT-FPKG/V4A/10M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OGT301

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 botão

Características do produto

Invólucro tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções Sensor de reflexão difusa

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC

Consumo de corrente [mA] < 30

Classe de proteção II

Proteção contra inversão de polaridade sim

Saídas

Conceção elétrica PNP

Função de saída modo claro/escuro; (parametrizável)

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 200

Frequência de comutação DC [Hz] 500

Proteção contra curto-circuito sim

Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso

Proteção contra sobrecarga sim

Zona de deteção

Alcance [mm] < 600; (papel branco 200 x 200 mm)

Alcance ajustável sim



Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] 169



Sensor de reflexão difusa

OGT-FPKG/V4A/10M

Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima de detecção	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-25...80	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM	EN 60947-5-2		
	EN 55011		classe B
Dados mecânicos			
Invólucro		tipo roscado	
Dimensões [mm]		M18 x 1 / L = 63	
Designação da rosca		M18 x 1	
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT	
Material da lente		PMMA	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador	estado de comutação		1 x LED, amarelo
	em funcionamento		1 x LED, verde
Acessórios			
Items fornecidos		porcas de fixação: 2	
Notas			
Notas		tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus	
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
Cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Conexão			



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto