



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-OOKG/FO/AS



1 botão sem função



Características do produto	
Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular
Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 19
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880
Saídas	
Proteção contra sobrecarga	sim
Zona de deteção	
Transmissor/recetor	transmissor



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-OOKG/FO/AS

Alcance	[m]	< 5
---------	-----	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[anos]	1759

Dados mecânicos

Peso	[g]	26,6
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	35 x 24 x 11
Materiais		invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; Janela LED: SEPS; botão: SEPS
Material da lente		vidro
Orientação da lente		óptica frontal

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios


Items fornecidos	presilha básica: 1, E20964
	parafusos: 2 x M3 x 16
	anilhas de pressão: 2
	Porcas: 2

Notas

Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A





Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO/AS

Conexão

