



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OGS501

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

**Características do produto**

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 17
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 15
Alcance ajustável	não



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-OOKG/10M

Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	2000
---------------------------------	------	------

Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima
---------------------------------------	----------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Dimensões	[mm]	M18 x 1
-----------	------	---------

Designação da rosca	M18 x 1
---------------------	---------

Materiais	PBT
-----------	-----

Material da lente	PMMA
-------------------	------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------

Notas


Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
-------	---

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexão



BN = Cores dos condutores :
castanho
BU = azul