




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS



1 botão sem função



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 19
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660
Saídas		
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance	[m]	< 10



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS

Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	1000
---------------------------------	------	------

Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima
---------------------------------------	----------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[anos]	1764
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	26,75
------	-----	-------

Invólucro	retangular
-----------	------------

Dimensões	[mm]	35 x 11 x 24
-----------	------	--------------

Materiais	invólucro: ABS; Janela LED: SEPS; botão: SEPS
-----------	---

Material da lente	vidro
-------------------	-------

Orientação da lente	óptica lateral
---------------------	----------------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	parafusos: 2
------------------	--------------

anilhas de pressão: 2

Porcas: 2

Notas

Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
-------	---

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A





Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS

Conexão

