




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/US/90°



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		tipo roscado
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]		< 19
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda [nm]		660
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance [m]		< 9
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]		3000
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...60
Proteção		IP 68
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]		1714



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OGS-00KG/US/90°

Dados mecânicos		
Peso	[g]	58
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		aço inoxidável; ABS
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios		
Itens fornecidos		Porcas: 2
		anilhas de pressão: 2

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

