



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OLE-FPKG/LS-400

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5E500 + E21122

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Características do produto

Invólucro	retangular
-----------	------------

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
-----------------------------	------------

Consumo de corrente [mA]	< 30
--------------------------	------

Classe de proteção	II
--------------------	----

Proteção contra inversão de polaridade	sim
--	-----

Proteção contra sobretensão	sim
-----------------------------	-----

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
-----------------	-------------------------------------

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
---	-----

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
---	-----------------------

Frequência de comutação DC [Hz]	500
---------------------------------	-----

Proteção contra curto-circuito	sim
--------------------------------	-----

Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
--	-------------



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OLE-FPKG/LS-400

Zona de deteção		
Transmissor/recetor		recetor
Alcance	[m]	< 25
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8" / M12; codificação: A		
		
Conexão		