


OR0003



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

ORS-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações


CEM	EN 60947-5-2
MTTF [anos]	57078



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

ORS-V

Dados mecânicos	
Peso	[g] 59,5
Invólucro	retangular
Materiais	PPO modificado
Orientação da lente	óptica lateral
Acessórios	
Items fornecidos	Flange angular: 1, E20212
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Conexão	



RD = Cores dos condutores :
 screen = vermelho
 blindagem