OL5011

Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira

OLS-OOKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5S500 + E11509 + E21122

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 botão sem função

Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 22
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Proteção contra sobretensão		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance	[m]	< 25
Alcance ajustável		não

OL5011

Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira

OLS-OOKG

Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	2500	
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Dados mecânicos			
Invólucro		retangular	
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62	
Materiais		PA; PBT	
Material da lente		PMMA	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	1 x LED, verde
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Bucim: M16 X 1,5

Conexão