OL5019

Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira

OLSLOOKG/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5S700 + E21122

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 botão

Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Classe de proteção do laser		2
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 60
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Proteção contra sobretensão		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	675
Vida útil típica	[h]	50000
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso

OL5019

Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira

OLSLOOKG/US-100

Zona de deteção			
Transmissor/recetor		transmissor	
Alcance	[m]	< 60	
Alcance ajustável		não	
Diâmetro do menor objeto detetável	[mm]	3	
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	150	
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Classe de proteção do laser		2	
Dados mecânicos			
Invólucro		retangular	
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62	
Materiais		PBT	
Material da lente		PMMA	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	1 x LED, verde
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A

OL5019

Transmissor do sensor fotoeléctrico por barreira

OLSLOOKG/US-100

Conexão