




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OUS-00KG



um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...55 DC
Consumo de corrente [mA]		20; ((24 V))
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]		880
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Transmissor/recetor		transmissor
Alcance [m]		< 6
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]		734
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OUS-00KG

MTTF	[anos]	1801
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	138
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	28 x 16 x 51
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro
Orientação da lente		óptica lateral

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, amarelo
--------------	------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	Flange angular: 1, E20211
------------------	---------------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
BK =	azul
	preto