



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OLS-00KG/LS-400

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5S500 + E21122

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 22
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra sobretensão	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 25
Alcance ajustável	não
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]	2000

**Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira**

OLS-00KG/LS-400

Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"		