


Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OUS-00KG/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OU5045

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 6
Alcance ajustável	não
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]	734
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OUS-00KG/6M

Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	1801
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,258
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	28 x 16 x 51
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro
Orientação da lente		óptica lateral
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos	Flange angular: 1, E20211	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Conexão		



BN = Cores dos condutores :
 BU = castanho
 BK = azul
 BK = preto