


Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OUE-HNKG/US-100-DNO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OU5009

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



recetor na lente superior

Características do produto

Invólucro

retangular

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...50 DC

Consumo de corrente [mA]

20; ((24 V))

Classe de proteção

II

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Saídas

Conceção elétrica

NPN

Função de saída

comutação com luz

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]

2,5

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]

250

Frequência de comutação DC [Hz]

140

Proteção contra curto-circuito

sim

Tipo de proteção contra curto-circuito

por impulso

Proteção contra sobrecarga

sim

Zona de deteção

Transmissor/recetor

recetor

Alcance [m]

< 6

Alcance ajustável

sim



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OUE-HNKG/US-100-DNO

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	28 x 16 x 51
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos		Flange angular
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

