




Sensor retrorreflexivo

ORR/ORT-V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OR0004

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



recetor na lente superior
transmissor na lente inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo
-----------------------	------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Alcance sobre refletor prismático [m]	0,3...1; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 200; (papel branco 200 x 200 mm)

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67



Sensor retrorreflexivo

ORR/ORT-V/6M

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,141
Invólucro		retangular
Materiais		PPO modificado
Orientação da lente		óptica lateral
Acessórios		
Items fornecidos		Flange angular: 1, E20212
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Conexão		



1 = transmissor
 2 = recetor
 Cores dos condutores :
 RD = vermelho
 WH = branco
 screen = blindagem