




Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

ORE-V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OR0002

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor	recetor
Alcance [m]	< 2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67


Testes/aprovações

MTTF [anos]	49633
-------------	-------

**Receptor do sensor fotoelétrico por barreira**

ORE-V/6M

Dados mecânicos	
Peso	[g] 0,095
Invólucro	retangular
Materiais	PPO modificado
Orientação da lente	óptica lateral
Acessórios	
Items fornecidos	Flange angular: 1, E20212
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Conexão	



WH =
screen =

Cores dos condutores :
branco
blindagem