




Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OW5001
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Invólucro	cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	300
Proteção contra curto-circuito	sim

OW5002



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-ANKG

Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Histerese do intervalo de deteção	[%]	1...15
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais		invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente		vidro
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos		óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"		