


Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7011 + E35061 + E35065

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Invólucro

cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...55 DC

Consumo de corrente [mA]

< 20

Classe de proteção

II

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]

2,5

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]

400

Frequência de comutação DC [Hz]

1000



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de detecção

Histerese do intervalo de detecção [%]	1...15
--	--------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios


Items fornecidos	óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral
------------------	--

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



OW5003



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Conexão

