


## Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Características do produto

|           |            |
|-----------|------------|
| Invólucro | cilíndrico |
|-----------|------------|

## Dados elétricos

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tensão de funcionamento [V]            | 10...55 DC |
| Consumo de corrente [mA]               | < 20       |
| Classe de proteção                     | II         |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim        |

## Saídas

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Conceção elétrica                                         | NPN         |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]         | 2,5         |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 400         |
| Frequência de comutação DC [Hz]                           | 300         |
| Proteção contra curto-circuito                            | sim         |
| Tipo de proteção contra curto-circuito                    | por impulso |
| Proteção contra sobrecarga                                | sim         |

## Zona de deteção

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Histerese do intervalo de deteção [%] | 1...15 |
|---------------------------------------|--------|

## Condições de funcionamento

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
| Proteção                  | IP 65    |

# OW5010



## Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ANKG

### Testes/aprovações

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| CEM | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | classe B |

### Dados mecânicos

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Invólucro         | cilíndrico                                     |
| Dimensões [mm]    | Ø 58 / L = 200                                 |
| Materiais         | invólucro: latão revestimento de bronze branco |
| Material da lente | vidro                                          |

### Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 1 x LED, amarelo |
|--------------|---------------------|------------------|

### Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

### conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



### Conexão

