

Cortina fotoelétrica de segurança

OYA0610-90-2-12-P-1

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



T	transmissor
R	recetor
1	LED 3 cores vermelho / verde / laranja
2	LED amarelo
3	LED 2 cores vermelho / verde



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Conceção elétrica	PNP
Proteção	IP 65; IP 67

Aplicação

Função de protecção	Protecção de acesso para o corpo ou partes do corpo
---------------------	---



Cortina fotoelétrica de segurança

OYA0610-90-2-12-P-1

Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	20
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	950
Recetor		
Consumo de corrente	[mA]	83
Transmissor		
Consumo de corrente	[mA]	42
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Número de saídas OSSD		2
Corrente máx. de carga por saída OSSD	[mA]	400; (24 V)
Proteção contra curto-circuito		sim
Zona de deteção		
Altura do campo de protecção	[mm]	610
Resolução (Capacidade de detecção d)	[mm]	90
Largura da área de protecção (intensidade luminosa reduzida)	[m]	0...4
Largura da área de protecção (intensidade luminosa elevada)	[m]	3...12
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[ms]	4
Condições de funcionamento		
Aplicações	Classe C para EN 60654-1 aplicação à prova de intempéries	
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM	IEC 61496-1	
Resistência a choques	IEC 61496-1	
Resistência a vibrações	IEC 61496-1	
Classificação de segurança		
Tipo BWS (IEC 61496-1)		2



Cortina fotoelétrica de segurança

OYA0610-90-2-12-P-1

Cumpra os requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoria 2, PL c
		IEC 62061 SIL 1
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	2,3E-08

Dados mecânicos

Peso	[g]	2472
Dimensões	[mm]	663 x 28 x 30
Materiais		invólucro: alumínio; proteção frontal: PC
Comprimento L	[mm]	663

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	transmissor	1 x LED
	recetor	2 x LED

Acessórios


Itens fornecidos	suporte de montagem: 4
	Porcas de Montagem: 4
	Porcas

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - recetor

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m; para secção de fios de 0,34 mm²



Cortina fotoelétrica de segurança

OYA0610-90-2-12-P-1

Conexão



conexão elétrica - transmissor

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

