



Sensor retrorreflexivo

OUR-HPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OU5070

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



recetor na lente superior
transmissor na lente inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo
-----------------------	------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	35; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	160
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance [m]	0,15...3; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance ajustável	sim

**Sensor retrorreflexivo**

OUR-HPKG

Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	262
---------------------------------	------	-----

Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima
---------------------------------------	----------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,151
------	-----	-------

Invólucro	retangular
-----------	------------

Dimensões	[mm]	28 x 16 x 51
-----------	------	--------------

Materiais	PPE modificado
-----------	----------------

Material da lente	vidro
-------------------	-------

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	Flange angular: 1, E20211
------------------	---------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétricaCabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²**Conexão**

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

