


Amplificador para fibra óptica

OUF-HPKG/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 35; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance [m]	< 0,12; (Sensor de feixe contínuo)
Alcance [mm]	< 40; (Sensor de reflexão difusa)
Alcance ajustável	sim

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65



Amplificador para fibra óptica

OUF-HPKG/6M

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	653
Dados mecânicos		
Invólucro	retangular	
Dimensões	[mm]	28 x 16 x 56
Materiais	PPO modificado	
Orientação da lente	óptica lateral	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	Flange angular: 1, E20211	
	chave de fenda	
Notas		
Notas	comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente fechado”	
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente aberto”	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Conexão		



BN =
 BU =
 BK =

Cores dos condutores :
 castanho
 azul
 preto

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

