


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ABOA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7001 + E35065

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Invólucro	cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC/DC
-------------------------	-----	----------------

Proteção contra inversão de polaridade		não
--	--	-----

Saídas

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	10,5
---	-----	------

Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	10,5
---	-----	------

Corrente mínima de carga	[mA]	15
--------------------------	------	----

Corrente residual máx.	[mA]	7
------------------------	------	---

Corrente nominal permanente da saída de comutação AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
--	------	-----------------------

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	50
--	------	----

Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
---	------	------------------------

Frequência de comutação AC	[Hz]	20
----------------------------	------	----

Frequência de comutação DC	[Hz]	25
----------------------------	------	----

Resistente a curto-circuito		não
-----------------------------	--	-----



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ABOA

Proteção contra sobrecarga	não
----------------------------	-----

Zona de deteção

Histerese do intervalo de deteção [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas


Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão



Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida