


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ABOA

artigo descontinuado

Produtos alternativos: TW7001 + E35065

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Invólucro	cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	20...250 AC/DC
-----------------------------	----------------

Proteção contra inversão de polaridade	não
--	-----

Saídas

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	10,5
---	------

Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]	10,5
---	------

Corrente mínima de carga [mA]	15
-------------------------------	----

Corrente residual máx. [mA]	7
-----------------------------	---

Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
---	-----------------------

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	50
---	----

Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
--	------------------------

Frequência de comutação AC [Hz]	20
---------------------------------	----

Frequência de comutação DC [Hz]	25
---------------------------------	----

Resistente a curto-circuito	não
-----------------------------	-----



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ABOA

Proteção contra sobrecarga	não
----------------------------	-----

Zona de deteção

Histerese do intervalo de deteção [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas


Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
Notas	artigo descontinuado
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão



Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida