


Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OWS-OKG/AS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OJ5008

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



transmissor na lente inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	15; ((36 V))
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660

Saídas

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 4
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm]	320
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 65



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OWS-OOKG/AS

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	36 x 60 x 10
Materiais	ABS reforçado com fibra de vidro
Material da lente	PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

