


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7001 + E35065

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Invólucro	cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	1000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Histerese do intervalo de deteção [%]	1...15
---------------------------------------	--------



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-BPKG

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais		invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente		vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão

