


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro	cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	300
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Histerese do intervalo de deteção [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

OW5006



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ANKG

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão

