


Sensor de temperatura infravermelho

OWI-BPKG/10m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	150
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance ajustável	sim
Alcance do comprimento da onda [μm]	6...14

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	< 500
-----------------------	-------

Condições de funcionamento


Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65



Sensor de temperatura infravermelho

OWI-BPKG/10m

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro	tipo roscado	
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Designação da rosca	M30 x 1,5	
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco	
Material da lente	plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Itens fornecidos	porcas de fixação: 2	
	chave de fenda	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Conexão		



Cores dos condutores :
 BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 WH = branco