



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ IV



1 Vedação



Características do produto				
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1			
Intervalo de medição	0...0,1 bar	0...100 mbar	0...40,16 inH2O	0...10 kPa
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); rosca interna:M5			
Aplicação				
Característica especial	Contactos banhados a ouro			
Aplicação	para aplicações industriais			
Substância	líquidos e gases			
Temperatura do fluido [°C]	-25...90; (sob encomenda: -40...90 °C)			
Pressão mín. de rutura	30000 mbar	12030 inH2O	3000 kPa	
Resistência à pressão	4000 mbar	1606 inH2O	400 kPa	
Tipo de pressão	pressão relativa			
Dados elétricos				
Tensão de funcionamento [V]	9,6...32 DC			
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)			
Classe de proteção	III			
Proteção contra inversão de polaridade	sim			
Entradas/saídas				
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1			
Saídas				
Quantidade total de saídas	1			



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ IV

Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 9,6 V) / 20 mA)
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição	0...0,1 bar	0...100 mbar	0...40,16 inH ₂ O	0...10 kPa
----------------------	-------------	--------------	------------------------------	------------

Precisão/desvios

Repetibilidade [% de duração]	< 0,2; (com flutuações de temperatura < 10 K)
Desvio das características [% de duração]	< ± 0,5 (BFSL) / < ± 1 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = definição do valor limite)
Estabilidade a longo prazo [% de duração]	< ± 0,1; (por 6 meses)
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	< ± 0,5; (0...80 °C)
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	< ± 0,5; (0...80 °C)

Tempos de resposta

Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]	3
---	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 68; (7 dias / 1 m de profundidade de água / 0,1 bar)

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	emissão de interferências conforme CISPR 25	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
	imunidade a ruído	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
	ISO 11452-2 HF irradiada	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	grau de severidade 4
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
	DIN EN 61373	Categoria 3
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	Categoria 2
MTTF [anos]	555	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	
Aplicações ferroviárias	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ IV

Dados mecânicos	
Peso [g]	215,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiais em contato com o fluído	1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; Vedação: FKM
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Binário de aperto [Nm]	25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); rosca interna:M5
Elemento de estrangulamento disponível	não (em breve)


Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



OUT saída analógica
cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos condutores :
BN = castanho
WH = branco