


PA9028



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V



Características do produto				
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1			
Intervalo de medição	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...100,3 inH2O	0...25 kPa
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca interna			
Aplicação				
Característica especial	Contactos banhados a ouro			
Aplicação	para aplicações industriais			
Substância	líquidos e gases			
Temperatura do fluido [°C]	-25...90; (sob encomenda: -40...90 °C)			
Pressão mín. de rutura	30000 mbar	12030 inH2O	3000 kPa	
Resistência à pressão	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa	
Tipo de pressão	pressão relativa			
Dados elétricos				
Tensão de funcionamento [V]	16...32 DC			
Consumo de corrente [mA]	< 18			
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)			
Classe de proteção	III			
Proteção contra inversão de polaridade	sim			
Entradas/saídas				
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1			
Saídas				
Quantidade total de saídas	1			



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V

Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Tensão da saída analógica [V]	0...10
Resistência mín. de carga [Ω]	2000
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...100,3 inH ₂ O	0...25 kPa
----------------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Precisão/desvios

Repetibilidade [% de duração]	< 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K)
Desvio das características [% de duração]	< $\pm 0,25$ (BFSL) / < $\pm 0,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = definição do valor limite)
Estabilidade a longo prazo [% de duração]	< $\pm 0,05$; (por 6 meses)
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	0,2; (0...80 °C)
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]	0,3; (0...80 °C)

Tempos de resposta

Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]	3
---	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	emissão de interferências conforme CISPR 25	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
	imunidade a ruído	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE
	ISO 11452-2 HF irradiada	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	grau de severidade 4
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
	DIN EN 61373	Categoria 3
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	Categoria 2
MTTF [anos]	485	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	
Aplicações ferroviárias	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1

PA9028



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica


PA-,25BRBR14-B-DVG/US/V

Dados mecânicos	
Peso [g]	222
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Conexão de processo	ligação rosca G 1/4 rosca interna
Elemento de estrangulamento disponível	não (em breve)

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

